

**Garant****Závitník na pancéřové závity, bez povlaku, PG: PG9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133450 PG9
GTIN	4045197074911
Třída artiklu	11H

**Popis****Použití:**

Jako strojní závitník nebo pro ruční dořezávání. **Pro závity ocelových pancéřových trubek DIN 40430.**

**Upozornění:**

Stopka vyrobená podle DIN 40432.

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 15,2 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	18
Závit Ø	15,2 mm
Stoupání závitu	1,41 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	45,6 mm
Rozměr závitu	Pg9
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	Pg
Vrcholový úhel	80 stupeň
Norma	DIN 40432
Norma závitů	DIN 40430
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		

mokrý max.

omezené použití