

**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 12-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133402 12-28
GTIN	4045197594761
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 5,49 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 4,7 mm

Technický popis

Závit Ø	5,49 mm
Chodů na palec	28
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	4 mm

Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Hloubka závitů	16,44 mm
Stoupání závitů	0,907 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	12-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		