

**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M3****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	139650 M3
GTIN	4045197081889
Třída artiklu	11J

Popis**Provedení:**

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání).

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 139640

Druh závitu: M-LH

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: false

Počet zubů Z: 3

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 0,5 mm

Vrtací Ø d₁: 2,4 mm

maximální hloubka nasazení l₁: 6,2 mm

Délka stopky L_s: 28 mm

Celková délka L_{celk.}: 42 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Posuv f _z v oceli < 750 N/mm ²	0,006 mm

Počet zubů Z	3
maximální hloubka nasazení l_1	6,2 mm
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Vrtací $\varnothing d_1$	2,4 mm
Stopka \varnothing	4 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Délka stopky L_s	28 mm
vnitřní chlazení	ne
\varnothing vrtání	2,4 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitů	6 mm
Rozměr závitů	3
Povlak	TiAlN
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená