

**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M24****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	139650 M24
GTIN	4045197082008
Třída artiklu	11J

Popis**Provedení:**

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 139640

Druh závitu: M-LH

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 5

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 1,5×D

Stoupání závitu: 3 mm

Vrtací Ø d₁: 16 mm

maximální hloubka nasazení l₁: 37,3 mm

Délka stopky L_s: 48 mm

Celková délka L_{celk.}: 90 mm

Technický popis

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	1,5×D
Stoupání závitu	3 mm
Počet drážek na třísky	5

maximální hloubka nasazení l_1	37,3 mm
Vrtací $\varnothing d_1$	16 mm
Posuv f_z v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Počet zubů Z	5
Stopka \varnothing	16 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Délka stopky L_s	48 mm
vnitřní chlazení	ano
\varnothing vrtání	16 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitů	48 mm
Rozměr závitů	24
Povlak	TiAlN
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená