

**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	139650 M5
GTIN	4045197081902
Třída artiklu	11J

**Popis****Provedení:**

**Korigovaný profil závitu** pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

**Upozornění:**

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 139640**

Druh závitu: M-LH

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 3

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 0,8 mm

Vrtací Ø d<sub>1</sub>: 4 mm

maximální hloubka nasazení l<sub>1</sub>: 10,8 mm

Délka stopky L<sub>s</sub>: 36 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 55 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
maximální hloubka nasazení l <sub>1</sub>	10,8 mm
Vrtací Ø d <sub>1</sub>	4 mm

Stoupání závitu	0,8 mm
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Počet zubů Z	3
Posuv $f_z$ v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Stopka Ø	6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Délka stopky $L_s$	36 mm
vnitřní chlazení	ano
Ø vrtání	4 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitu	10 mm
Rozměr závitu	5
Povlak	TiAlN
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená