

Garant
Vrtací závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M6

Údaje o objednávce

Artikové číslo	139515 M6
GTIN	4045197081742
Třída artiklu	11J

Popis
Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na možnosti stabilního upnutí). **Na straně stopky** zahlubovací stupeň pro 90° zahloubení.

Větší průměr otvoru, dvě úzké třískové drážky s optimalizovanou geometrií, jakož i speciální vrtací hrot zajišťují dobrou tvorbu třísek a minimální řezný tlak.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

Stoupání závitu: 1 mm

Ø otvoru D_c : 4,85 mm

Délka břitu l_c : 13,7 mm

Délka stopky L_s : 36 mm

Celková délka L : 62 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Technický popis

maximální Ø zahloubení D_1	6,3 mm
Programovací hodnota pro zahloubení l_1	14,5 mm
Počet drážek na třísky	2
Posuv f_z v odlitku hliníku	0,05 mm
Ø otvoru D_c	4,85 mm
Stoupání závitu	1 mm
Šířka zápichu e_1	1 mm

Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Celková délka L	62 mm
Délka stopky L_s	36 mm
Hloubka závitů	9
Rozměr závitů	M6
Délka břitu l_c	13,7 mm
Povlak	TiAlN
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
vnitřní/vnější použití	Vnitřní
Druh produktu	Zavitova freza