



Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M6



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139650 M6
GTIN	4045197081919
Třída artiklu	11J

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 139640

Druh závitu: M-LH

Druh závitu: M

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 3

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 1 mm

Vrtací Ø d₁: 4,8 mm

maximální hloubka nasazení l₁: 12,5 mm

Délka stopky L_s: 36 mm

Celková délka L_{celk.}: 55 mm

Technický popis

Posuv f _z v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Počet drážek na třísky	3
Vrtací Ø d ₁	4,8 mm

Počet zubů Z	3
maximální hloubka nasazení l_1	12,5 mm
Stoupání závitu	1 mm
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Stopka Ø	6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Délka stopky L_s	36 mm
vnitřní chlazení	ano
Ø vrtání	4,8 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitu	12 mm
Rozměr závitu	6
Povlak	TiAlN
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená