

Garant**TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 30xD, TiAlN, Ø DC h7: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	123695 4
GTIN	4045197263681
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Se spirálovou drážkou, se **4 vodicími fazetkami** a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. **S úhlem špičky 135°** a **tolerancí břitů h7** pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. **Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.**

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16xD je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4xD s č. 122736. Pro hluboké otvory od 20xD je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122736.

Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Viz také strana 140/141.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Jmenovitý Ø D _c	4 mm
Délka drážky pro třísky L _c	135 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	185 mm
Norma	Výrobní norma
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	129 mm

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Provedení	30xD
Vrcholový úhel	135 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	Ano, při 40 barech
Strategie obrábění	HPC
Nutný pilotní vrták	Ano, pilotní vrták
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	80 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		