

Garant**Strojní závitník velmi dlouhý HSS-E, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134660 M10
GTIN	4045197075796
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S prodlouženou stopkou.**

≤ M10: Stopka dle DIN 371;

≥ M12: Stopka dle DIN 376.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	10 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	30 mm
Druh závitu	M

Rozměr závitu	M10
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		