



## Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M×stoupání: 12X1,5



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139670 12X1,5
GTIN	4045197082312
Třída artiklu	11J

### Popis

#### Provedení:

**Korigovaný profil závitu** pro frézování **přesných vnitřních jemných závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 139665**

Druh závitu: MF-LH

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 4

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 1,5 mm

Vrtací Ø d<sub>1</sub>: 10 mm

maximální hloubka nasazení l<sub>1</sub>: 24,7 mm

Délka stopky L<sub>s</sub>: 40 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 80 mm

### Technický popis

Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Vrtací Ø d <sub>1</sub>	10 mm

Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet zubů Z	4
Stopka Ø	10 mm
maximální hloubka nasazení $l_1$	24,7 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Délka stopky $L_s$	40 mm
vnitřní chlazení	ano
Ø vrtání	10 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitu	24 mm
Rozměr závitu	12×1,5
Povlak	TiAlN
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
vnitřní/vnější použití	Vnitřní