



Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M×stoupání: 3X0,35



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139670 3X0,35
GTIN	4045197273543
Třída artiklu	11J

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních jemných závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání).

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 139665

Druh závitu: MF-LH

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: false

Počet zubů Z: 3

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 0,35 mm

Vrtací Ø d₁: 2,55 mm

maximální hloubka nasazení l₁: 6,2 mm

Délka stopky L_s: 28 mm

Celková délka L_{celk.}: 39 mm

Technický popis

Posuv f _z v oceli < 750 N/mm ²	0,006 mm
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Stoupání závitu	0,35 mm

Počet zubů Z	3
Vrtací Ø d ₁	2,55 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka Ø	3 mm
maximální hloubka nasazení l ₁	6,2 mm
Celková délka L _{celk.}	39 mm
Délka stopky L _s	28 mm
vnitřní chlazení	ne
Ø vrtání	2,55 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitů	6 mm
Rozměr závitů	3×0,35
Povlak	TiAlN
Druh závitů	MF-LH
Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
vnitřní/vnější použití	Vnitřní