




Stopková závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M8



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139655 M8
GTIN	4045197082046
Třída artiklu	11J

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování **přesných vnitřních závitů** (dbejte na možnosti stabilního upnutí).

Na straně stopky zahlubovací stupeň pro 90° zahlobení. **Vnitřní přívod chladicího média.**

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 139653 a 139654 (2×D).

Druh závitu: M

Druh závitu: M-LH

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 3

Stoupání závitu: 1,25 mm

Vrtací Ø d₁: 6,22 mm

Délka stopky L_s: 40 mm

Celková délka L_{celk.}: 70 mm

Stopka Ø: 10 mm

maximální Ø zahlobení d₃: 9 mm

Technický popis

Posuv f _z v oceli < 1100 N/mm ²	0,03 mm
---	---------

Počet drážek na třísky	3
Počet zubů Z	3
Programovací hodnota pro zahloubení l_1	14,1 mm
Vrtací $\varnothing d_1$	6,22 mm
maximální \varnothing zahloubení d_3	9 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Stopka \varnothing	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	70 mm
Délka stopky L_s	40 mm
vnitřní chlazení	ano
\varnothing vrtání	6,22 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitu	12 mm
Rozměr závitu	8
Povlak	TiAlN
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená