



## Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M×stoupání: 5X0,5



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	139670 5X0,5
GTIN	4045197082251
Třída artiklu	11J

### Popis

#### Provedení:

**Korigovaný profil závitu** pro frézování **přesných vnitřních jemných závitů** (dbejte na stabilní možnosti upínání). **Vnitřní přívod chladicího média.**

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 139665**

Druh závitu: MF-LH

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: TK

Norma závitů: DIN 13

Stopka: DIN 6535 HA s h6

vnitřní chlazení: ano

Počet zubů Z: 3

Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor: 2,0×D

Stoupání závitu: 0,5 mm

Vrtací Ø d<sub>1</sub>: 4,3 mm

maximální hloubka nasazení l<sub>1</sub>: 10,2 mm

Délka stopky L<sub>s</sub>: 36 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 55 mm

### Technický popis

Stoupání závitu	0,5 mm
Vrtací Ø d <sub>1</sub>	4,3 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm

Počet drážek na třísky	3
Počet zubů Z	3
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor	2,0×D
Stopka Ø	6 mm
maximální hloubka nasazení l <sub>1</sub>	10,2 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	55 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	36 mm
vnitřní chlazení	ano
Ø vrtání	4,3 mm
Plný profil	ano
Hloubka závitů	10 mm
Rozměr závitů	5×0,5
Povlak	TiAlN
Druh závitů	MF-LH
Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma závitů	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
vnitřní/vnější použití	Vnitřní