

HOLEX**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 135250 M6 |
| GTIN | 4045197076236 |
| Třída artiklu | 12H |

Popis

Strojní závitník M6 Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stoupání závitu | 1 mm |
| Ø otvoru pod závit | 5 mm |
| Závit Ø | 6 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková délka L | 80 mm |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Hloubka závitu | 18 mm |
| Druh závitu | M |
| Rozměr závitu | M6 |
| Povlak | vaporizovaný |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 15 m/min | P |
| CuZn | omezené použití | 13 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |