

**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135250 M8
GTIN	4045197076243
Třída artiklu	12H

Popis

Strojní závitník M8 Druh závitu: M
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1,25 mm
Celková délka L: 90 mm
Ø stopky D_s: 8 mm
Stopka 4hran □: 6,2 mm
Ø otvoru pod závit: 6,8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E

Hloubka závitů	24 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M8
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		