

**Garant****Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M1,4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3-dílná sada, **skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 1 4H

Stoupání závitu: 0,3 mm

Celková délka L: 28 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,1 mm

**Technický popis**

Závit Ø	1,4 mm
Ø otvoru pod závit	1,1 mm
Stoupání závitu	0,3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková délka L	28 mm

Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	2,8 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M1,4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití