

**Garant****Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130150 M1
GTIN	4045197065216
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.  
Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	0,75 mm
Stoupání závitu	0,25 mm
Závit Ø	1 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková délka L	25 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	2 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M1

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

