

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133375 5/8-11
GTIN	4062406374280
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník **HOLEX Pro Tap**. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.

Vylepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický popis

Ø stopky D _s	12 mm
Druh závitů	UNC
Stoupání závitů	2,309 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Rozměr závitů	5/8-11 UNC
Hloubka závitů	47,64 mm
Závit Ø	15,88 mm
Chodů na palec	11

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Řada	Pro Tap
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodné	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodné	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodné	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodné		
Olej	vhodné		

mokrý max.

vhodné