

Garant

Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M27



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130150 M27
GTIN	4045197065490
Třída artiklu	11G

Popis

Provedení:

3-dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	24 mm
Závit Ø	27 mm
Stoupání závitů	3 mm
Norma	DIN 352

Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	54 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M27
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		

Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
Uni	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití