

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133425 3/8-24
GTIN	4062406374334
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník **HOLEX Pro Tap**. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.

Vylepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro jednotný jemný závit ASME – B1.1.

Druh závitu: UNF

Rezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Celková délka L	90 mm
Chodů na palec	24
Stoupání závitu	1,058 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	9,53 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Norma	DIN 376

Ø stopky D _s	7 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	3/8-24 UNF
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	UNF
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Hloubka závitu	28,59 mm
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M

CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		