

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133425 5/16-24
GTIN	4062406374327
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník **HOLEX Pro Tap**. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.

Vylepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro jednotný jemný závit ASME – B1.1.

Druh závitu: UNF

Rezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 7,94 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 6,9 mm

Technický popis

Závit Ø	7,94 mm
Hloubka závitu	23,82 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Chodů na palec	24
Rezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	90 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	UNF
Norma	DIN 376
Rozměr závitu	5/16-24 UNF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M

CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		