

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133425 5/8-18
GTIN	4062406374372
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník **HOLEX Pro Tap**. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.

Vylepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro jednotný jemný závit ASME – B1.1.

Druh závitů: UNF

Rezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 18

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14,5 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,58 mm
Rezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	9 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	15,88 mm
Ø stopky D _s	12 mm

Celková délka L	100 mm
Chodů na palec	18
Druh závitu	UNF
Norma	DIN 376
Hloubka závitu	47,64 mm
Rozměr závitu	5/8-18 UNF
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		