


Garant**Keramické brusné tělísko trojúhelník, hrubé, Typ: 0606T****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501510 0606T
GTIN	4062406368753
Třída artiklu	58F

Popis**Provedení:**

Keramická brusná tělíska (korundové brusné zrno vázané v keramice) jsou **nejčastěji používaná brusná tělíska** a mohou **se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.**

Vysoce výkonné provedení pro **krátkou dobu obrábění**. Nízký vlastní pohon, dlouhá životnost.

Použití:

Pro **rychlé odjehlování, zaoblování** hran a jako **předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli** a jiných **ocelových slitin**. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíska a snížení brusného účinku.

Tvar **trojúhelníku** je **nejstabilnějším provedením** s nejdelší životností. Ideální pro hrubé **obrábění hran** obrobků s **jednoduchou geometrií**.

Technický popis

Výška	6 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Popis tvaru	Trojúhelník
Délka	6 mm

Série	GMT
Brusivo	Normální korund (A)
Brusné zkratky	A
Atribut názvu produktu	hrubé
Obsah	25 kg
Druh produktu	Brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodné		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		