

**Garant****Keramické brusné tělísko válec (šikmý), střední, Typ: 0510CA****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 501535 0510CA |
| GTIN           | 4062406372767 |
| Třída artiklu  | 58F           |

**Popis****Provedení:**

**Keramická brusná tělíska** (korundové brusné zrno vázané v keramice) jsou **nejčastěji používaná brusná tělíska** a mohou **se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.**

**Použití:**

Pro **rychlé odjehlování, zaoblování** hran a jako **předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli** a jiných **ocelových slitin**. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíska a snížení brusného účinku. Tvarový **válec (nakloněný)** ideální pro povrchové zpracování (rovný, volný tvar).

**Technický popis**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Stupeň jemnosti | střední       |
| Popis tvaru     | Válec (šikmý) |
| Délka           | 10 mm         |
| Průměr          | 5 mm          |
| Série           | GMT           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Brusivo                | Normální korund (A) |
| Brusné zkratky         | A                   |
| Atribut názvu produktu | střední             |
| Obsah                  | 25 kg               |
| Druh produktu          | brusné tělísko      |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití          | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|------------------|----------------|---------|
| Al Mg            | bedingt geeignet |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | geeignet         |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | geeignet         |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | geeignet         |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | geeignet         |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | geeignet         |                |         |
| Tvrdokov (TK)    | vhodné           |                |         |
| INOX             | geeignet         |                |         |
| Ti               | geeignet         |                |         |
| GG(G)            | geeignet         |                |         |
| CuZn             | bedingt geeignet |                |         |
| Uni              | geeignet         |                |         |
| mokrý max.       | geeignet         |                |         |