

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132925 12X1,25
GTIN	4062406374037
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. **Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.**

Technický popis

Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitu	M12×1,25
Počet břitů Z	4
Závit Ø	12 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	36 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková délka L	100 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Druh závitu	MF

Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

