

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135910 M30
GTIN	4062406374518
Třída artiklu	12I

**Popis****Provedení:****Typ C** (2 – 3 chodý náběh).**Univerzální závitník HOLEX Pro Tap.** Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.**Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3,5 mm

Celková délka L: 180 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm

Stopka 4hran □: 18 mm

Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 376
Závit Ø	30 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Stoupání závitu	3,5 mm
Hloubka závitu	90 mm

Stopka 4hran □	18 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Rozměr závitu	M30
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	180 mm
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		