

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 8X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132925 8X1
GTIN	4062406373993
Třída artiklu	12I

**Popis****Provedení:**

**Univerzální závitník HOLEX Pro Tap.** Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Závit Ø	8 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	7 mm
Hloubka závitu	24 mm
Celková délka L	90 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 374
Stopka 4hran □	4,9 mm
Rozměr závitu	M8×1
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF

Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

