

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 133332 G3/8 |
| GTIN | 4062406374143 |
| Třída artiklu | 12I |

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.
Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15,25 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Chodů na palec | 19 |
| Počet drážek na třísky | 2 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Celková délka L | 100 mm |
| Rozměr závitu | G3/8 |
| Ø otvoru pod závit | 15,25 mm |
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Ø stopky D _s | 12 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Závit Ø | 16,66 mm |
| Stoupání závitu | 1,337 mm |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitu | 49,98 mm |
| Povlak | TiN |
| Druh závitu | G |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň |
| Norma | DIN 5156 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 24 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 25 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 10 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 24 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 20 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 8 m/min | M |
| CuZn | omezené použití | 15 m/min | N |

| | |
|------------|--------|
| Uni | vhodný |
| Olej | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |