

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/2-13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133375 1/2-13
GTIN	4062406374273
Třída artiklu	12I

**Popis****Provedení:**

Univerzální závitník **HOLEX Pro Tap**. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.

**Vylepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.**

**Použití:**

**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Hloubka závitu	38,1 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Stoupání závitu	1,954 mm
Chodů na palec	13
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	12,7 mm
Druh závitu	UNC
Počet břitů Z	3

Rozměr závitu	1/2-13 UNC
Norma	DIN 376
Řada	Pro Tap
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodné	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodné	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodné	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodné		
Olej	vhodné		

mokrý max.

vhodné