

**Garant**

## Omílací stroj (35 litrů) s přepravním vozíkem, Typ: GMT35



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Třída artiklu	51B

### Popis

#### Provedení:

**Mobilní omílací stroj GMT35 s kompaktní konstrukcí**, pro automatizované konečné opracování **malých až středně velkých sérií**.

- **Výkonný motor.**
- **Ocelový žlab (35 l) s polyuretanovou 15 mm vrstvou.**
- **Integrovaná separační stanice pro automatizované oddělování obrobku a brusného média.**
- **Uzavřený vodní okruh s přípravou vody.**
- **Řízení dotykovou obrazovkou.**
- **Programovatelné individuální kroky obrábění.**
- **Zvukově izolující obložení stroje s protihlukovým krytem.**
- **Na spodní straně kolečka pro snadnou přepravu.**

#### Použití:

Přednostně pro **odjehlování obráběných a frézovaných dílů** a také u obrobků vyrobených **3D tiskem**. Vhodné pro **kovy a plasty**. Následné kroky **leštění** a **čištění** patří také do spektra výkonů tohoto stroje.

#### Rozsah dodávky:

1× omílací stroj s integrovanou separační stanicí, vodní okruh a PLC řízení, 1× přepravní vozík (č. 918558 TNB1), 2× malý ukládací box (č. 964486 EF4220), 1× velký ukládací box (č. 964486 EF4320), 2× dělicí příčka (hliník, plast), 2× měrka, 1× ruční lopata, 3× separační síto s různým rastrem děrování.

#### Upozornění:

Nedodává se ve všech zemích. Není možná expresní dodávka  
Pokud po vibračním broušení existuje velmi vysoký požadavek na čištění a sušení konstrukčních dílů, doporučujeme program ultrazvukových čisticích přístrojů ELMA z našeho katalogu ručního nářadí a měřicích přístrojů.

### Technický popis

Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	síťový provoz
Frekvence sítě	50 Hz
Příkon	700 W
Hmotnost	350 kg
Rozsah otáček	1500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Objem vodní nádrže	45 l
Vnitřní šířka žlabu B <sub>2</sub>	180 mm
Vnitřní hloubka žlabu T <sub>2</sub>	300 mm
Objem žlabu	35 l
Vnitřní délka žlabu L <sub>2</sub>	590 mm
Šířka stroje B <sub>1</sub>	710 mm
Hloubka stroje T <sub>1</sub>	1385 mm
Délka stroje L <sub>1</sub>	1565 mm
Série	GMT
Druh produktu	Bruska