

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133332 G3/4
GTIN	4062406374174
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 26,44 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	16 mm
Rozměr závitu	G3/4
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	1,814 mm
Hloubka závitu	79,32 mm
Závit Ø	26,44 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Chodů na palec	14

Počet drážek na třísky	2
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L	140 mm
Povlak	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N

Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný