

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G5/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133332 G5/8
GTIN	4062406374167
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálů.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,91 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

Technický popis

Hloubka závitu	68,73 mm
Závit Ø	22,91 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Chodů na palec	14
Celková délka L	125 mm
Rozměr závitu	G5/8
Počet břitů Z	4

Ø otvoru pod závit	21 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Povlak	TiN
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N

Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný