

**Garant****TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 60°, TiAlN, Ø h6 Dc: 6Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208167 6M
GTIN	4062406380410
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:****Výtečná jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.**Odjehlovač speciálně vyvinutý pro **obrábění tvrdých materiálů**. Vylepšené povrstvení Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší jakost povrchů.Tolerance: **Rozměr S = ±0,2 mm. Vrcholový úhel ± 5 úhlových minut**. Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.**Použití:**Velmi vhodný pro **srážení a začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet zubů Z	6
Fazetkové frézování	30 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 60 HRC	0,02 mm
Menší Ø D <sub>3</sub>	3 mm
Rozměr s	2,9 mm
Řada	Diabolo
Ø břitu D <sub>c</sub>	6 mm

Větší Ø D <sub>2</sub>	6 mm
Rohový úhel čela	60 stupeň
Celková délka L	100 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Odjehlovače

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	35 m/min	H
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

