

**CCGT 030102, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260041 PR1725 |
| GTIN           | 4960664890354 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

CCGT 030102 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MP-CF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mmPosuv  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 180 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 100 - 150 m/min**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Typ                                  | PR1725            |
| Posuv $f$                            | 0,02 - 0,1 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030102       |
| Lamač třísek                         | MP-CF             |
| Počet výměn/řezání                   | 2                 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití | 100 - 150 m/min                              |
| Rohový rádius                         | 0,2 mm                                       |
| Hloubka řezu $a_p$                    | 0,03 - 0,2 mm                                |
| Podmínky řezu                         | kontinuální                                  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití   | 60 - 180 m/min                               |
| Vedlejší použití                      | M  |
| Řezný materiál                        | TK   |
| Druh produktu                         | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |