

**Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137910 6-32
GTIN	4062406374792
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Druh závitů: UNC

Rezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,51 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,85 mm

Technický popis

Rozměr závitů	6-32 UNC
Ø otvoru pod závit	2,85 mm
Norma	DIN 371
Závit Ø	3,51 mm
Hloubka závitů	27,78 mm
Druh závitů	UNC
Stopka 4hran □	3 mm

Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,794 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L	56 mm
Chodů na palec	32
Počet drážek na třísky	2
Ø stopky D _s	4 mm
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	24 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	25 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	10 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	24 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P

Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		