

Garant**DC.T 11T304, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,6 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm

Typ	HU7315-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Tolerance	G
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Lamač třísek	AF
Povlak	bez povlaku
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení