

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135450 M5
GTIN	4045197076830
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vel. M 2,6 se starým profilem DIN. **HSS-E**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,8 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,2 mm

Technický popis

Závit Ø	5 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Stoupání závitů	0,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	10 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

