

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, M: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135650 M24
GTIN	4045197077271
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Paralelně osazený vodící závit.****Výhoda:**

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	21 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	3 mm
Závit Ø	24 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	160 mm

Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M24
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný