

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HU7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 11T308 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	AF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Povlak	bez povlaku
Typ	HU7315-1
Počet výměn/řezání	2
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení