

**Garant****Ruční závitníky jednotlivé dokončovací závitník, bez povlaku, M: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130180 M24
GTIN	4045197066077
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	21 mm
Závit Ø	24 mm
Stoupání závitu	3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	48 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M24
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

