

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130200 M16
GTIN	4045197066176
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

3-dílná sada, **skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	12 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	32 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M16
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
Uni	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití