

**Strojní závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135730 M16
GTIN	4045197265333
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Extremně silná pravotočivá spirála, pro optimální odvádění třísek. **Paralelně odsazený vodící závit.**

Výhoda:

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 135732.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 2 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 110 mm

Stopka \varnothing : 12 mm

Stopka 4hran: 9 mm

Otvor pod závit \varnothing : 14 mm

Technický popis

Závit \varnothing	16 mm
Otvor pod závit \varnothing	14 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3

Stoupání závitu	2 mm
Norma	DIN 376
Stopka Ø	12 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Stopka 4hran	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	32 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M16
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá