

Garant
TK výstružník HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 10,5 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	164346 10,5
GTIN	4045197548634
Třída artiklu	10N

Popis
Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S **DLC povlakováním sp² nejnovější generace.**

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.**

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 10,21 - 10,7 mm

Délka břitu L_c: 20 mm

Délka vyložení L₁: 70 mm

Celková délka L: 120 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D_s: 12 mm

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	10,5 mm
Posuv f v hliníku litině	1,4 mm/ot,
Tolerance stopky	h6
Délka vyložení L ₁	70 mm
Stopka Ø D _s	12 mm
Celková délka L	120 mm

Délka břitu L _c	20 mm
Rozsah Ø	10,21 - 10,7 mm
Počet břítů Z	6
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit