

**Strojní závitník, TiCN, M: M4****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 135700 M4 |
| GTIN | 4045197077295 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****Paralelně osazený vodící závit.**

Lze použít s **emulzí** (podíl maziva nejméně 8 %).

Výhoda:

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 135732.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 63 mm

Stopka \varnothing : 4,5 mm

Stopka 4hran: 3,4 mm

Otvor pod závit \varnothing : 3,3 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Otvor pod závit \varnothing | 3,3 mm |
| Stoupání závitů | 0,7 mm |
| Náběhový úhel | 50 stupeň |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Počet břitů Z | 3 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Závit Ø | 4 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Stopka Ø | 4,5 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 63 mm |
| Stopka 4hran | 3,4 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 8 mm |
| Druh závitů | M |
| Rozměr závitů | M4 |
| Povlak | TiCN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | modrá |