

**Strojní závitník, TiCN, M: M5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135700 M5
GTIN	4045197077301
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Paralelně osazený vodící závit.**

Lze použít s **emulzí** (podíl maziva nejméně 8 %).

Výhoda:

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 135732.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 70 mm

Stopka Ø: 6 mm

Stopka 4hran: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 4,2 mm

Technický popis

Náběhový úhel	50 stupeň
Otvor pod závit Ø	4,2 mm
Stoupání závitu	0,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	5 mm

Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Stopka Ø	6 mm
Celková délka $L_{celk.}$	70 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	10 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá