

HOLEX
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G3/8

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130650 G3/8
GTIN	4045197067777
Třída artiklu	12G

Popis
Provedení:

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:
Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka L: 70 mm

 Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15,25 mm

Technický popis

Chodů na palec	19
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Závit Ø	16,66 mm
Stoupání závitu	1,337 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	12 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitů	49,98 mm
Rozměr závitů	G3/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití