

**Garant****Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130550 G2
GTIN	4045197067685
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

**Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 59,61 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 45 mm

Stopka 4hran □: 35 mm

Ø otvoru pod závit: 57 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	57 mm
Závit Ø	59,61 mm
Chodů na palec	11
Stoupání závitu	2,309 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	45 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	35 mm
Hloubka závitu	119,22 mm
Rozměr závitu	G2
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití