

**HOLEX****Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135855 M12
GTIN	4045197649584
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 10,2 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	1,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	12 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	7 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	36 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M12
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej

vhodný