

**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiN, M: M14****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135900 M14
GTIN	4045197413741
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Tvar C (2 – 3chodý náběh).

Minimální náchylnost k zadírání.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mm

Stopka \varnothing : 11 mm

Stopka 4hran: 9 mm

Otvor pod závit \varnothing : 12 mm

Technický popis

Otvor pod závit \varnothing	12 mm
Stoupání závitu	2 mm
Počet břitů Z	3
Závit \varnothing	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Náběhový úhel	50 stupeň
Norma	DIN 376

Stopka Ø	11 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Stopka 4hran	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	42 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M14
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená