

Garant**Ruční závitníky dokončovací závitník, bez povlaku, G: G3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Třída artiklu	11G

Popis**Použití:****Pro válcový trubkový závit** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15,25 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Chodů na palec	19
Stoupání závitu	1,337 mm
Závit Ø	16,66 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	49,98 mm

Rozměr závitu	G3/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		